

Амортизатор DYEF-S-M8-Y1

№ изделия: 1152536

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M8
Ход	1,3 mm
Демпфирование	P демпфирование без металлических упоров
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	0,8 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Длина демпфирования	1,3 mm
Макс. потребление энергии на ход	0,12 J
Вес продукта	8,6 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь