

Гидравлический демпфирующий цилиндр DYHR-16-40-Y5

№ изделия: 1155691

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Ход	40 mm
Демпфирование	настраиваемый
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	0,3 m/s
Скорость подачи	0,2 ... 100 mm/s
Время сброса короткое	0,8 s
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 80 °C
Макс. усилие остановки	1.600 N
Макс. потребление энергии на ход	64 J
Макс. потребление энергии в час	100.000 J
Мин. усилие подачи	160 N
Макс. усилие подачи	1.600 N
Макс. остаточная энергия	0,16 J
Усилие сброса	5,4 N
Вес продукта	255 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Сталь Гальванизирован
Материал штока	Закаленный Легированная сталь