


# Гидравлический демпфирующий цилиндр DYHR-25-40-Y5

№ изделия: 1155694

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Размер                                   | 25  |
| Ход                                      | 40 mm   |
| Демпфирование                            | настраиваемый   |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Режим работы                             | одностороннего действия<br>нажимного действия                               |
| Определение позиции                      | Без   |
| Макс. скорость удара                     | 0,3 m/s   |
| Скорость подачи                          | 0,2 ... 100 mm/s  |
| Время сброса короткое                    | 0,8 s   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| Температура окружающей среды             | 0 ... 80 °C   |
| Макс. усилие остановки                   | 4.000 N   |
| Макс. потребление энергии на ход         | 160 J   |
| Макс. потребление энергии в час          | 150.000 J   |
| Мин. усилие подачи                       | 400 N   |
| Макс. усилие подачи                      | 4.000 N   |
| Макс. остаточная энергия                 | 0,8 J   |
| Усилие сброса                            | 12,5 N  |
| Вес продукта                             | 720 g   |
| Тип крепления                            | с контргайкой   |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений                      | NBR   |
| Материал корпуса                         | Сталь<br>Гальванизирован  |
| Материал штока                           | Закаленный<br>Легированная сталь  |