

Распределитель для монтажа на лицевой панели SV-5-M5-B

№ изделия: 11914

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|--|
| Функция распределителя | 5/2 моностабильный |
| Тип управления | Ручное |
| Стандартный номинальный расход | 95 l/min |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0,8 MPa |
| Рабочее давление | 0 ... 8 bar |
| Тип конструкции | Тарельчатый клапан с пружинным возвратом |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Условный проход | 2,3 mm |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип пилотного управления | прямой |
| Overlap | Positive overlap |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Приводное усилие | 17 N |
| Вес продукта | 53 g |
| Тип крепления | Установка передней панели со сквозным отверстием |
| Пневматическое подключение, канал 1 | M5 |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Пластик Латунь |