

DUO (двойной)-полимерный пневмошланг PU-6-DUO-BS

№ изделия: 11960

FESTO

для CN- и СК-соединений, отличается гибкостью и устойчивостью к продольному изгибу, полиуретан ((не предназначен для использования в пищевой промышленности).

Максимальное давление допустимо при максимальной температуре.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	8,3 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	36 mm
Внутренний диаметр	6 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Авторизация	TÜV
Вес продукта в зависимости длины	0,066 kg/m
Цвет	голубой/черный
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, шланги	TPE-U(PU)