


# Тройник ниппельный с резьбой ТСН-3/8-РК-6

№ изделия: 11966

FESTO

для шлангов PAN, PUN, PL, PP, PU, с уплотнительным кольцом,  
поворотное.



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение  |
|--|---|
| Условный проход                              | 4,9 mm  |
| Тип уплотнения резьбового соединения         | Уплотнительное кольцо   |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar  |
| Рабочая среда                                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Примечание по рабочей среде                  | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)       |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура окружающей среды                 | 0 ... 60 °C   |
| Пневматическое подключение, канал 1          | Наружная резьба G3/8  |
| Пневматическое подключение, канал 2          | Для шлангов с наружным диаметром 8 мм                                       |
| Замечания по материалу                       | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса                             | Алюминий<br>Цинковая штамповка  |