



# Глушитель AMTE-M-LH-G12

№ изделия: 1205863

★ Линейка основной продукции

Подходит для снижения шума в выхлопных каналах пневматических систем.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	10
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Расход в атмосферу	10.500 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	88 dB(A)
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Вес продукта	43 g
Пневматическое присоединение	G1/2
Материал вставки глушителя	Бронза
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)