

Центрирующее кольцо EAML-80-6-80

№ изделия: 1209006

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	38 mm
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	23 g
Код интерфейса, привод	M80
Код интерфейса, корпус муфты	80A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)