

Полимерный пневмошланг PU-13-SW

№ изделия: 12133

FESTO

для CN- и СК-соединений, отличается гибкостью и устойчивостью к продольному изгибу, полиуретан ((не предназначен для использования в пищевой промышленности).

Максимальное давление допустимо при максимальной температуре.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	17,6 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	83 mm
Внутренний диаметр	13 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,133 kg/m
Пневматическое присоединение	для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 13 мм
Цвет	Черный
Твердость по Шору	A 86 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-U(PU)