

# Муфта EAMC-30-35-6-8

№ изделия: 123041

FESTO

для DGE



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	6 mm
Установочный диаметр 2	8 mm
Размер	30
Номинальная длина	35 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	7,5 Nm
Вес продукта	45 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)