


# Катушка электромагнитная MSN1W-110AC-OD

№ изделия: 123061

FESTO

для переменного тока, без штекерной розетки.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100 %
Фактор мощности $\cos \{\phi\}$	0,7
Характеристики катушки	110 V AC: 50 Гц, мощность переключения 7.5 VA, мощность удержания 5 VA 110 V AC: 60 Гц, мощность переключения 5 VA, мощность удержания 3.7 VA 120 V AC: 60 Гц, мощность переключения 5 VA, мощность удержания 3.7 VA
Допустимые колебания напряжения	bei 50Hz $\pm 10$ % bei 60Hz -10...+20 %
Морская классификация	см. сертификат
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Температура среды	-10 ... 50 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	80 g
Электрическое подключение	3-пин Расположение контактов тип A по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803
Тип крепления	Фиксатор с удерживающим зажимом с принадлежностями
Материал корпуса	PA
Материал электрического контакта	Сталь
материал оплетки	Медь