


# Монтажная плата VABS-C8-12XB-QX-DB

№ изделия: 1236028

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	24 mm
Макс. количество распределителей	1
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,48 ... 0,72 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	1,3 Nm
Вес продукта	30 g
Подвод пилотного воздуха 12/14	подготовлен для установки картриджей
Пневматическое подключение, канал 1	Подготовлен для картриджа
Пневматическое подключение, канал 3	Подготовлен для картриджа
Пневматическое присоединение, канал 5	Подготовлен для картриджа
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Усиленный полиамид