

Муфта EAMC-65-90-25-25

№ изделия: 123853

FESTO

для DGE




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	25 mm
Установочный диаметр 2	25 mm
Размер	65
Номинальная длина	90 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	4.500 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	417 kgmm ²
Передаваемый момент	92 Nm
Вес продукта	535 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)