

Штекер индикатора MCL

№ изделия: 12611

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	13 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип А по EN 175301-803 Разъем По DIN EN 175301-803
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Номинальное рабочее напряжение AC	24 V
Линейная частота	0 ... 60 Hz
Допустимые колебания напряжения	+/- 15 %
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA6 усиленный