

Вакуумный захват VAS-8-M5-S

№ изделия: 12612

FESTO

Ниппельный фитинг для шланга диаметром 3 мм, боковое подключение.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Условный проход | 2 mm |
| диаметр присоски | 8 mm |
| Эффективный диаметр присоски | 5,5 mm |
| Положение штуцера | At the side |
| Структура проекта | Подключение вакуума сбоку круглый, стандартный |
| Рабочая среда | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Усилие отрыва при 70% вакуума | 1,6 N |
| Усилие удержания при номинальном рабочем давлении | 1,6 N |
| Крепежная резьба | M5 |
| крепление присоски | M5 |
| Подключение вакуума | PK-3 |
| Цвет | прозрачный |
| Твердость по Шору | 60 +/- 5 |
| Информация о материале, резьбовая часть | Латунь |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, присоски | TPE-U(PU) |