



# Обратный клапан HGL-1/8

№ изделия: 12938

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.  
Снимается, доступен до конца 2006



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	пилотный с обратным клапаном
Пневматическое соединение, канал 1	G1/8
Пневматическое соединение, канал 2	G1/8
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный номинальный расход	260 l/min
Рабочее давление	0,4 ... 10 bar
Рабочая среда	Осушенный и фильтрованный сжатый воздух Осушенный и фильтрованный сжатый воздух с распыленным маслом
Окружающая температура	-20 ... 80 °C
Позиция сборки	Любое
Температура среды	-20 ... 80 °C
Макс. момент затяжки	12 Nm
Подвод пилотного воздуха 21	G1/8
Информация о материале вставленного штифта	Алюминий
Информация о материале уплотнений	NBR