

Ниппельное угловое соединение LCN-3/8-PK-6

№ изделия: 12960

FESTO

поворотное, с уплотнительным кольцом



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4,9 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминий Цинковая штамповка