

Вставная втулка QSH-6-4-100

№ изделия: 130718

FESTO

редуцирование.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	2,3 mm
Положение при сборке	Любое
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	100
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производителя на www.festo.com
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	0,5 g
Пневматическое подключение, канал 1	Push-in sleeve diameter 6 mm
Пневматическое подключение, канал 2	Push-in sleeve diameter 4 mm
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT