

Тройник с цанговым зажимом и резьбой QSMT-B-M5-4-20

№ изделия: 130905

Продукт будет снят с производства

FESTO

360° ориентируемое, наружная резьба с внешним шестигранником
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска
альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Условный проход	2,2 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	20
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	1,5 Nm
Вес продукта	4,3 g
Кол-во выходов	2
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба M5
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 4 мм
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PBT
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая