

# Y-образное соединение с цанговым зажимом и резьбой QSY-B-1/8-8-20

FESTO

№ изделия: 132016  
Продукт будет снят с производства

360° ориентируемое, наружная резьба с внешним шестигранником  
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	4,2 мм
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	20
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	7 Nm
Вес продукта	18,5 g
Кол-во выходов	2
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба R1/8
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 8 мм
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PBT
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая