

Манометр MA-15-10-M5

№ изделия: 132340

FESTO

С индикацией в бар.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [бар]	0 ... 10 bar
Номинальный размер манометра	15
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона без измерительного механизма
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	5
Класс защиты	IP53
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	M5
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Материал корпуса	Сталь
Материал экрана	PC
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	10 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода