


# Заглушка NPQP-P-S8

№ изделия: 132584

FESTO

Снимается с производства, доступен до 2013 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	1 g
Пневматическое подключение, канал 1	Быстроразъемное соединение QS-8
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PP
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая