

Катушка электромагнитная MSFG-24/42-50/60-DS

№ изделия: 13264

FESTO

Для стандартных розеток по DIN EN 175301




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100 %
Фактор мощности $\cos \{\phi\}$	0,7
Характеристики катушки	24 V DC: 4.5 W 42 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 9 VA, мощность удержания 7 VA
Допустимое колебание частоты	+/- 5 %
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Морская классификация	см. сертификат
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Макс. момент затяжки, штекерная розетка	0,4 Nm
Вес продукта	55 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип А по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803
Тип крепления	С рифленной гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	Duroplast Медь Сталь
материал оплетки	Медь