

Cartridge QSPLKG20-12

№ изделия: 132857

FESTO

С цанговым фитингом, угловой




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	7,7 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	О-кольцо
Положение при сборке	Любое
Проект	L-shape
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	17 g
Тип крепления	Mounting pin
Пневматическое подключение, канал 1	Картридж 20 мм
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 12 мм
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая