

# Cartridge QSPK10-3

№ изделия: 132978

FESTO

С цанговым фитингом, прямой



## Таблица данных

| Характеристика                                  | Значение  |
|---|---|
| Размер  | Mini  |
| Условный проход                                 | 1,6 mm  |
| Тип уплотнения резьбового соединения            | O-кольцо  |
| Положение при сборке                            | Любое   |
| Проект  | Прямое исполнение   |
| Размер контейнера                               | 10  |
| Тип конструкции                                 | Возвратно-поступательный принцип  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa  |
| Полный диапазон температур рабочего давления    | -0,95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi   |
| Морская классификация                           | см. сертификат  |
| Рабочая среда                                   | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Примечание по рабочей среде                     | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC        | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура окружающей среды                    | -5 ... 60 °C  |
| Вес продукта                                    | 1,5 g   |
| Тип крепления                                   | Mounting pin  |
| Пневматическое подключение, канал 1             | Картридж 10 мм  |
| Пневматическое подключение, канал 2             | Для шлангов с наружным диаметром 3 мм                                       |
| Цвет отпускающего кольца                        | голубой   |
| Замечания по материалу                          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса                                | PA с армированием   |
| Материал отпускающего кольца                    | POM   |
| Материал уплотнения шланга                      | NBR   |
| Материал держателя шланга                       | Легированная сталь, нержавеющая   |