

# Полимерный пневмошланг PUN-H-2X0,4-NT

№ изделия: 133038

FESTO

Одобен для использования в пищевой промышленности (стойкий к гидролизу).



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	2 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	8 mm
Внутренний диаметр	1,2 mm
Мин. радиус изгиба	5 mm
Инструкции по эксплуатации	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс чистоты помещения	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,0024 kg/m
Пневматическое присоединение	For push-in connector outside diameter 2 mm
Цвет	нейтральный
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-U(PU)