


# Тройник с цанговым зажимом NPQP-T-Q6-Q4-FD

№ изделия: 133177

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение  |
|---|---|
| Размер  | Стандарт  |
| Условный проход                               | 2,3 mm  |
| Проект  | T-образный  |
| Размер контейнера                             | 1   |
| Тип конструкции                               | Возвратно-поступательный принцип  |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar  |
| Рабочая среда                                 | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Примечание по рабочей среде                   | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC      | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии                                      |
| PWIS conformity                               | VDMA24364 zone III  |
| Безопасны для пищевых продуктов               | См. Дополнительную информацию о материале                                   |
| Температура окружающей среды                  | -20 ... 60 °C   |
| Вес продукта                                  | 9 g   |
| Пневматическое подключение, канал 1           | Для шлангов с наружным диаметром 6 мм                                       |
| Пневматическое подключение, канал 2           | Для шлангов с наружным диаметром 4 мм                                       |
| Замечания по материалу                        | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса                              | PP  |
| Материал держателя шланга                     | Легированная сталь, нержавеющая   |