

Тормозящий резистор CACR-LE2-100-W500

№ изделия: 1336615

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	500
Положение при сборке	Свободная конвенция Вертикальный
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2.000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	1.800 Ws
Характеристики при 35% режиме включения и 20°C	500 W
Номинальная емкость, тормозное сопротивление	200 W
Rated output, braking resistor at 380 V	150 W
Rated output, braking resistor at 780 V	120 W
Значение сопротивления	100 Ohm
Авторизация	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	550 g
Тип крепления	со сквозным отверстием с принадлежностями Опция
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)