

Ступица EAMB-24-9-15X21-16X20

№ изделия: 1344642

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	15 mm
Установочный диаметр 2	16 mm
Размер	80
Номинальная длина	21 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	3,1 kgmm ²
Передаваемый момент	29 Nm
Вес продукта	72 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)