

Зажимная втулка EAMH-86-11-C27.3-P

№ изделия: 1354101

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Размер | 86 |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 10,1 kgmm ² |
| Вес продукта | 119 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |