

# Зажимная втулка EAMH-110-19-C34-P

№ изделия: 1354106

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                  | Значение  |
|---------------------------------|---|
| Размер                          | 110   |
| Положение при сборке            | Любое   |
| Макс. скорость                  | 5.000 1/min   |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B2-L  |
| Температура хранения            | -25 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 %  |
| Температура окружающей среды    | -10 ... 60 °C   |
| Массовый момент инерции         | 33,3 kgmm <sup>2</sup>  |
| Вес продукта                    | 230 g   |
| Замечания по материалу          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |