


# Противоподшипник EAMG-U1-60

№ изделия: 1354282

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	60
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	35 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)