

Монтажная скоба PAML-MB-90-HP3

№ изделия: 1367323

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	90
Номинальный внутренний диаметр DN	36
Серия	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Рабочее давление	0 ... 50 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	300 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал соединителя модуля	Алюминиевый сплав
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Материал скобы	Алюминиевый сплав