



# Пневмоэлектрический преобразователь PE-PK-3X2-2N

№ изделия: 13691

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	ССС
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Пневмоэлектрический датчик давления
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Выход переключателя	Контактного типа
Функция переключения	Предельная величина с постоянным гистерезисом
Функция переключающего элемента	Переключатель
Максимум точки включения	2 bar
Минимум точки выключения	0,5 bar
Макс. частота переключения	1 Hz
Минимальный ток нагрузки	100 mA
Диапазон рабочего напряжения AC	12 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 250 V
Электрическое подключение	Вворачиваемый терминал
Тип крепления	Опция на монтажной раме 2п со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	PK-3
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление РА Сталь
Информация о материале, контакты переключателя	серебряный
Информация о материале, электрическое подключение	Латунь
Информация о материале, мембрана	ТРЕ-U(PU)
Класс защиты	IP00, IP20 с защитной крышкой.