

Муфта EAMD-32-32-14-16X20

№ изделия: 1377840

FESTO

компонент привода, который передает вращательное движение от шагового или сервомотора




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	14 mm
Установочный диаметр 2	16 mm
Размер	32
Номинальная длина	32 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	14,5 kgmm ²
Передаваемый момент	12,5 Nm
Вес продукта	124 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)