

Комплектный вакуумный захват VAS-55-1/4-SI-B

№ изделия: 1379348

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты присоски	3,5 mm
Условный проход	4 mm
диаметр присоски	55 mm
объем присоски	8,01 см ³
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Форма вакуумного захвата	круглый плоский
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-40 ... 200 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	110 N
Вес продукта	19 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	G1/4
Цвет	прозрачный
Твердость по Шору	60 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	VMQ (силикон)