


# Индивидуальная монтажная плата NAS-1/2-NPT-3A

№ изделия: 13995

FESTO

По стандарту ISO 5599-1, присоединение сбоку.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	35,5 mm
Рабочее давление	16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плате	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/2-14
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/2-14
Пневматическое присоединение, канал 4	NPT1/2-14