

Муфта EAMC-42-50-10-12

№ изделия: 1455666

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	10 mm
Установочный диаметр 2	12 mm
Размер	42
Номинальная длина	50 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	34,8 kgmm ²
Передаваемый момент	17 Nm
Вес продукта	145 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)