

Осевой набор EAMM-A-N38-60H

№ изделия: 1456616

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Положение при сборке | Любое |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Передаваемый момент | 12,5 Nm |
| Вес продукта | 460 g |
| Код интерфейса, привод | N38 |
| Код интерфейса, двигатель | 60H |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |