

Параллельный набор EAMM-U-145-D80-140A-188

№ изделия: 1465530

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	145
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	2.270 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	2 Nm
Передаваемый момент	50 Nm
Вес продукта	11.900 g
Код интерфейса, привод	D80B
Код интерфейса, двигатель	140A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)