

Тройник ниппельный FCN-3-РК-6

№ изделия: 14770

FESTO

для шлангов PAN, PUN, PL, PP, PU.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4,9 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Цинковая штамповка