

Муфта
EAMC-67-62-24-32
№ изделия: 1485796

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Установочный диаметр 1 | 24 mm |
| Установочный диаметр 2 | 32 mm |
| Размер | 67 |
| Номинальная длина | 62 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 4.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Температура окружающей среды | -25 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 280 kgmm ² |
| Передаваемый момент | 143 Nm |
| Вес продукта | 428 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |