

Суммирующий счетчик PZA-A-B

№ изделия: 14992

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	механический счетчик с пневмоприводом
Тип сброса	Кнопка или пневматический сигнал
Дисплей	6-местный
Давление отпускания, привод	0,2 ± 0,1 bar
Давление отпускания, возврат	0,15 ± 0,1 bar
Давление отклика, привод	0,6 ± 0,2 bar
Давление отклика, возврат	0,6 ± 0,2 bar
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Минимальное давление сброса	2 bar
Минимальная длина импульса, привод	10 ms
Минимальная длина импульса, возврат	180 ms
Минимальный период паузы, привод	15 ms
Минимальный период паузы, возврат	50 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	155 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое присоединение	M5
Материал корпуса	ABS