

Неполноповоротный привод DRQ-50- -180-PPVJ-A

№ изделия: 150184

Продукт будет снят с производства

FESTO

Для бесконтактного опроса, с регулируемым демпфированием в конечных положениях и с безлюфтовым зубчатым приводом.

Вариант с выбираемым углом поворота от 91 до 179°.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Примерное
представление



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Размер | 50 |
| Угол демпфирования | 84 deg |
| Диапазон настройки угла поворота с обеих сторон | -7 / + 8 deg |
| Угол поворота | 180 deg |
| Демпфирование | Регулируемое пневматическое демпфирования |
| Положение при сборке | Любое |
| Структура проекта | Рейка и шестерня |
| Определение позиции | Для герконов |
| Рабочее давление | 2,5 ... 10 bar |
| Макс. частота переключения при 6 бар | 2,1 Hz |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Теоретический момент при 6 бар | 19 Nm |
| Допустимый момент инерции | 0,016 kgm2 |
| Вес продукта | 5.640 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Информация о материале, вал привода | Сталь с поверхностной закалкой |
| Информация о материале, уплотнения шланга | TPE-U(PU) |