

Датчик положения SIEN-M5B-NO-S-L

№ изделия: 150373

FESTO

Индуктивный, со стандартной дистанцией срабатывания.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 60947-5-2
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Номинальная дистанция переключения	0,8 mm
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Точность повторения при постоянных условиях	0,01 mm
Выход переключателя	NPN
Функция переключающего элемента	Нормально замкнутый контакт
Макс. частота переключения	5.000 Hz
Макс. выходной ток	200 mA
Защита от короткого замыкания	Пульсирующий
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Электрическое подключение	3-пин M8x1 Разъем
Размер	M5x0,5
Момент затяжки	1,5 Nm
Тип установки	смыв
Вес продукта	4,3 g
Материал корпуса	PA Легированная сталь, нержавеющая
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C
Класс защиты	IP67
Импульсная мощность	1 kV
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степень загрязнения	3