

Зажимной модуль EV-25-4

№ изделия: 150684

FESTO

с возвратом в исходное положение




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	4 mm
Поверхность зажима	Ø 25
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия
Operating pressure MPa	≤ 0,6 MPa
Рабочее давление	≤ 6 bar
Operating pressure	≤ 87 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 40 °C
Вес продукта	24 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое присоединение	M3
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал мембраны	TPE-U(PU)