

Профильная планка SLZS-32- -

№ изделия: 150918

FESTO

Общая длина рейки составляет 230 mm плюс ход.



Примерное
представление

Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	T-паз для датчиков положения
Макс. длина профиля	2.800 mm
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Полоса для датчиков
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Тип крепления	Со сквозным отверстием и винтом
Материал профиля	Алюминиевый сплав Анодированный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал винтов	Легированная сталь