

Дроссель с обратным клапаном GRLZ-M5-PK-3-RS-B

№ изделия: 151187

FESTO

для дросселирования на входе, с поворотным присоединением.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	функция дросселя с обратным клапаном на входе
Пневматическое подключение, канал 1	PK-3
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	83 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	72 ... 83 l/min
Рабочее давление	0,2 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Положение при сборке	Любое
Стандартный расход через дроссель: 6 -> 0 бар	140 l/min
Стандартный расход в заблокированном направлении: 6 -> 0 бар	120 ... 140 l/min
Температура среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	1,5 Nm
Вес продукта	12 g
Информация о материале, резьбовая часть	Никелирование Латунь
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, винт регулировки	Латунь
Данные о материале, поворотное соединение	Цинковая штамповка