

Дроссель с обратным клапаном GRLZ-1/8-PK-4-RS-B

№ изделия: 151193

FESTO

для дросселирования на входе, с поворотным присоединением.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	функция дросселя с обратным клапаном на входе
Пневматическое подключение, канал 1	PK-4 с накидной гайкой
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	230 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	190 ... 240 l/min
Рабочее давление	0,3 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Положение при сборке	Любое
Стандартный расход через дроссель: 6 -> 0 бар	360 l/min
Стандартный расход в заблокированном направлении: 6 -> 0 бар	295 ... 375 l/min
Температура среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	6 Nm
Вес продукта	25 g
Информация о материале, резьбовая часть	Алюминиевый сплав
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, винт регулировки	Латунь
Данные о материале, поворотное соединение	Цинковая штамповка