

Дроссель с обратным клапаном GRLA-3/8-NPT-B

№ изделия: 151555

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселя с обратным клапаном для выхлопа
Пневматическое подключение, канал 1	3/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	3/8 NPT
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Полный диапазон температур рабочего давления	0,3 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал пустотелого болта	Алюминиевый сплав
Материал регулировочного винта	Латунь
Материал гайки	Алюминиевый сплав
Материал поворотного фитинга	Цинковая штамповка